

日本インテックホールディングス株式会社

Nippon Intek Holdings Co., Ltd.

**交換用
カートリッジ**

[Click Here](#)

美人水の特徴

美人水の特徴

[Click Here](#)

CONTENTS

[▶ トップページ](#)

[▶ 美人水の特徴](#)

[▶ 商品案内](#)

[▶ ご注文](#)

[▶ 電解水ってどんなもの？](#)

[▶ 美人水Q&A](#)

[▶ 会社概要](#)

[▶ お問い合わせ](#)

PRODUCTS

業務用

[▶ Ange Pegasus\(アンジュ・ペガサス\)](#)

[▶ モンブランカシス美人水](#)

[▶ J.A.W-020](#)

[▶ Micro-HOP Water ND-030](#)

家庭用

[▶ ECO Ange\(エコアンジュ\)](#)

[▶ クリスタル](#)

[▶ モンブランクリスタルロイヤル](#)

[▶ モンブランクリスタルHAP](#)

[▶ モンブランクリスタルクイーン](#)

[▶ Prime Sprits\(プライムスピッツ\)](#)

[▶ アンダーシンク](#)

[▶ Ange UL\(アンジュUL\)](#)

交換用カートリッジ

[▶ 交換用カートリッジ](#)

Ange UL (アンジュ UL) 美人水家庭用 アルカリイオン水・酸性イオン水・浄水生成器

衛生水
(酸化還元水)

酸性イオン水

中性

アルカリイオン水

洗浄水
(強アルカリ水)

浄水

Ange UL

アンジュUL

美味しい水+健康な水。
アンジュULは、カラダにいい水をつくれます。



アンジュULは、単に水道水を浄化するだけではありません。「ろ過式」と「電気分解式」という2つの方式によって、アルカリイオン水と酸性イオン水を作り出します。



Ange ULの特徴

特徴1 簡単操作でラクラク、2つのイオン水が作れます

ご家庭のキッチンにセッティングすれば、あとは水道の蛇口をひねるだけ。アルカリイオン水と酸性イオン水のどちらか一方が自由に選べ、取り出し口が自由に動かせるラクラク操作。

子どもやお年寄りにも操作ができる親切設計です。また、使用中はメロディーが流れますので、目の不自由な方でもご利用になれます。

特徴2 取水量が多く、料理にもつかえます

今までの機種に比べ、取水量が約2倍。(300リットル/時間)
業務用にも使用できるほどの水量が確保できるので、料理にも、また酸性水は洗顔、先髪にもご利用できます。

特徴3 浄水カートリッジの寿命を自動的に知らせる安心設計です

通常、浄水カートリッジは寿命が経過したまま使用していると雑菌が繁殖し不衛生です。

アンジュULは交換時期をマイコンが記憶し、自動的に知らせます。また、ワンタッチで交換できるのでとても便利。

使うごとに器内残水は排水されますので、とても清潔です。

特徴4 完全自動洗浄

マイコンが全てコントロールし、10分ごとに洗浄を行うため、今までの不便さを解消されました。

ご注文
Order



Click Here ▶

日本インテックホールディングス

TEL 049-241-0123

〒350-1151

埼玉県川越市今福中台2779-1

日本インテックホールディングス株式会社は、家庭用・業務用機能水「美人水」シリーズ(アルカリイオン水、酸性イオン水、酸化電位水「衛生水」、強アルカリ水「洗浄水」)の生成器を販売しております。

美人水シリーズ生成器に関することや当社へのご質問など、お気軽にお問合せください。

特徴5 マンションの最上階でも使えます

低水圧地域でも使用できるように設計されているため、水圧に関係なくどんな地域でも使えます。

特徴6 使用量:排水=3:1なので経済的

アンジュULは使用量:排水=3:1で設計されているため、無駄が少なく経済的にも効率よく使えます。



仕様

名称	アンジュUL 連続式電解水生成器
給水仕様	吐水蛇口分岐式
給水接続	分岐栓ワイド
定格	AC100V 50/60Hz 1.3A
消費電力	約120W
構成	浄水器、本体内蔵型
本体寸法	幅235mm×奥行146mm×高さ300mm
重量	約6kg
電源操作方法	押し式
最高使用水温	30℃
使用水道圧範囲	0.7~6.0kgf/平方cm
電解方法	連続式電解方式(電解水圧スイッチ内蔵)
電解処理水量	4.5~6.0リットル/分
電解能力切替	電解強度 5段階ダイレクト設定
連続使用可能時間	約10分間(水質により異なる)
電解洗浄	オートクリーニング方式 (積算型タイムアップ時間約10分、洗浄時間約30秒、洗浄強度#3固定) 強制手動洗浄 (洗浄強度無段階選定)
浄水器処理水量	約8,000リットル (原水残留濃度1ppmとして処理濃度0.4ppmに達するまでの水量)
ろ過材料	銀添粒状活性炭、亜硫酸カルシウム、メカニカルフィルター
寿命表示	6ヶ月 (原水残留塩素濃度1ppm、1日の使用量約40リットル)
交換方式	ワンタッチ交換方式
浄水器除去性能	【可能】 残留塩素(カルキ)、臭気、悪味、赤サビ、溶存有機物 【不可能】 塩分、水に溶解している鉄分
カルシウム添加	強制溶解型添加方式、添加筒内蔵
排水機能	水圧式自動ドレン(ドレン弁)
電源コードの長さ	2.5m
電源保護装置	ブレーカー3A(過電流遮断機)
過昇温保護装置	絶縁トランスサーマルプロテクター (作動温度80℃±5℃復帰温度、作動温度より15℃以上の温度差があること)

アルカリイオン水

▶ 詳細はこちら

酸性イオン水(アストリンゼント水)

▶ 詳細はこちら

ご注文はこちら ▶

日本インテックホールディングズ トップ | 美人水の特徴 | 商品案内 | ご注文 | 電解水ってどんなもの？
美人水Q&A | 会社概要 | お問い合わせ | プライバシーポリシー | 特定商取引法に基づく表記

埼玉県川越市の日本インテックホールディングズは、高品質で安全な美人水シリーズ(アルカリイオン水、酸性イオン水、酸化電位水「衛生水」、強アルカリ水「洗浄水」)の生成器を販売しております。

日本インテックホールディングズ株式会社

〒350-1151 埼玉県川越市今福中台2779-1 TEL:049-241-0104(代)/049-241-0123(営業部) FAX:049-243-5300

Copyright (c) 2010 Nippon Intek Holdings Co.,Ltd.



埼玉県の情報サイト
さいたまポータル



埼玉のサイト情報
e-サイトさいたま