

日本インテックホールディングス株式会社

Nippon Intek Holdings Co.,Ltd.

交換用カートリッジ



Click Here >

美人水の特徴



Click Here >

CONTENTS

- ▶ トップページ
- ▶ 美人水の特徴
- ▶ 商品案内
- ▶ ご注文
- ▶ 電解水ってどんなもの？
- ▶ 美人水Q&A
- ▶ 会社概要
- ▶ お問い合わせ

PRODUCTS

業務用

- ▶ Ange Pegasus(アンジュ・ペガサス)
- ▶ モンブランカシス美人水
- ▶ J.A.W-020
- ▶ Micro-HOP Water ND-030

家庭用

- ▶ ECO Ange(エコアンジュ)
- ▶ クリスタル
- ▶ モンブランクリスタルロイヤル
- ▶ モンブランクリスタルHAP
- ▶ モンブランクリスタルクイーン
- ▶ Prime Sprits(プライムスピリッツ)
- ▶ アンダーシンク
- ▶ Ange UL(アンジュUL)

交換用カートリッジ

- ▶ 交換用カートリッジ

アンダーシンク 美人水家庭用
アルカリイオン水・酸性イオン水・浄水生成器



| | | | | | |
|----------------|--------|----|----------|-----------------|----|
| 衛生水 (酸化電位水) | 酸性イオン水 | 中性 | アルカリイオン水 | 洗浄水 (強アルカリ水) | 浄水 |
|----------------|--------|----|----------|-----------------|----|

食卓革命

アンダーシンク
電解アルカリ&酸性イオン水生成器



美味しくて健康と美容にもいい「電解アルカリ&酸性イオン水」をキッチンで使いやすく、スタイリッシュに生成します。
生成器本体はシンク下に、シンク上には操作レバーだけですから、見た目もスッキリスマートです。



アンダーシンクの特徴

- | | |
|-----|---|
| 特徴1 | 電子水栓のスイッチキーで、アルカリ/酸性/浄水を、ワンタッチ操作で使い分けできます。 |
| 特徴2 | シンク下部のキャビネット収納型だから、キッチンがスッキリ。邪魔になりません。 |
| 特徴3 | pH安定サインが表示されるので、いつでも安定したアルカリイオン水/酸性イオン水を使用できます。 |
| 特徴4 | 使用頻度に応じて、電解槽を自動洗浄します。 |
| 特徴5 | 本体のスイッチキーで、電解強度を「弱」「中」「強」の3段階に切り替えられます。 |

ご注文
Order

Click Here ▶

日本インテックホールディングス

TEL 049-241-0123

〒350-1151

埼玉県川越市今福中台2779-1

日本インテックホールディングス株式会社は、家庭用・業務用機能水「美人水」シリーズ(アルカリイオン水、酸性イオン水、酸化電位水「衛生水」、強アルカリ水「洗浄水」)の生成器を販売しております。

美人水シリーズ生成器に関することや当社へのご質問など、お気軽にお問合せください。



料理をプロの味に引き立てる電解アルカリ&酸性イオン水



炊く・蒸す



煮る・茹でる



揚げる・練る



もどす・アク抜き



漬ける・洗う



いれる・割る



仕様

| | |
|------------|--|
| 名称 | アンダーシンク(NU-960) 電解アルカリ&酸性イオン水生成器 |
| 給水仕様 | 逆止弁付き給水管分岐式 |
| 給水接続 | 逆止止水栓接続(チャック付きバルブによる接続) |
| 定格 | AC100V 50/60Hz 2.0A |
| 消費電力 | 約180W |
| 構成 | 電解イオン水生成器本体・浄水器(本体内置型) |
| 本体寸法 | 幅124mm×奥行351.5mm×高さ376.5mm |
| 重量 | 約8kg(満水時は約9kg) |
| 電源操作方法 | 押ボタン式 タクトS/W式 |
| 最高使用水温 | 30℃ |
| 使用水道圧範囲 | 1.0~7.5kgf/平方cm |
| 電解方法 | 連続式電解方式(電解水圧スイッチ内蔵) |
| イオン水パイプ吐水量 | アルカリ 約4.5リットル/分 (動水圧2.5kgf/平方cm) 酸性 約1.5リットル/分 浄水 約6.0リットル/分 |
| 電解能力切替 | 電解、3段階ダイレクト設定:吐水を浄水に切替可能 |
| 連続使用可能時間 | 約15分間(導電率200 μ s/cm、室温25℃時) |
| 電解洗浄 | 自動洗浄 (積算型タイムアップ方式、アルカリ吐水25秒以後での止水時に自動洗浄する。洗浄は止水時に極性反転を行い、洗浄時間は約25秒) 強制手動洗浄(洗浄時は弱、中、強より選定) 洗浄LED表示(橙色) |
| 残留塩素除去能力 | 約8,000リットル (原水残留濃度2ppmとして処理濃度0.4ppmに達するまでの総ろ過水量) |
| ろ過材料 | 銀添粒状活性炭、亜硫酸カルシウム、メカニカルフィルター |

| | |
|----------|--|
| ろ材使用期間限界 | 約6ヶ月(ただし、1日の総使用量を40リットルとして) |
| 交換方式 | ワンタッチ交換方式 |
| 除去性能 | 【可能】 残留塩素(カルキ)、臭気、悪味、赤サビ、溶存有機物 【不可能】 重金属(銅、鉛など)、塩分、水に溶解している鉄分 |
| 電源保護装置 | プロテクター(ブレーカー)3.0A |
| 過昇温保護装置 | 絶縁トランス内にサーマルプロテクター内蔵 (作動温度80℃±5℃で復帰は、作動温度より15℃以上の温度差があること) 温度ヒューズ(定格:145±3℃)作動 |
| 水漏れ感知装置 | 本体筐体底面部水漏れ感知センサー内蔵、ブザー警告 |
| 過電流感知装置 | プロテクター(搭載) 電解槽における過電流検出 |

アルカリイオン水

▶ 詳細はこちら

酸性イオン水(アストリンゼント水)

▶ 詳細はこちら

ご注文はこちら ▶

[日本インテックホールディングズ トップ](#) | [美人水の特徴](#) | [商品案内](#) | [ご注文](#) | [電解水ってどんなもの？](#)
[美人水Q&A](#) | [会社概要](#) | [お問合せ](#) | [プライバシーポリシー](#) | [特定商取引法に基づく表記](#)

埼玉県川越市の日本インテックホールディングズは、高品質で安全な美人水シリーズ(アルカリイオン水、酸性イオン水、酸化電位水「衛生水」、強アルカリ水「洗浄水」)の生成器を販売しております。

日本インテックホールディングズ株式会社

〒350-1151 埼玉県川越市今福中台2779-1 TEL:049-241-0104(代)/049-241-0123(営業部) FAX:049-243-5300

Copyright (c) 2010 Nippon Intek Holdings Co.,Ltd.



埼玉県の情報サイト
さいたまポータル



埼玉のサイト情報
e-サイトさいたま